




DA.01 – Configuração do Cabo

Código	302.102.280.000
Nome	CB-SSC
Descrição	Cabo SSC p/ Step Motor
Aplicação	Conexão do módulo eletrônico SSC280 com o processo
Especificação do fio	Cabo manga 10 veias com blindagem
Tamanho padrão	2 metros
Conector A	Mini-Euro 32 pinos (fêmea 180°) para conexão com módulo SSC280 (HI)
Conector B	Fio para conexão com os sinais de processo

Montagem final





Cabo SSC

Tipo de Doc.: Instrução de Cabo
Referência: PIC.10228000

Revisão: 5
Atualizado em: 14/02/2008

DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.102.280.000	CB-SSC	Cabo de interface p/ módulo SSC280 (Step Motor)

Configuração do Cabo

Sinais Disponíveis (CN2)	Código de cor (Cabo 10 veias)	Identificação dos Sinais (Cabo)	No. do Pino (Conector Mini-Euro F.)
VEXT			1A
VEXT			2A
VEXT			3A
OUTV			4A
+OUT0			5A
-OUT0			6A
+OUT1			7A
-OUT1			8A
+IN0			9A
-IN0			10A
NC			11A
NC			12A
NC			13A
GND			14A
GND			15A
GND			16A
VEXT	Vermelho	Vext	1C
VEXT			2C
VEXT			3C
OUTV			4C
+OUT0	Laranja	+O0	5C
-OUT0	Amarelo	-O0	6C
+OUT1	Verde	+O1	7C
-OUT1	Azul	-O1	8C
+IN0			9C
-IN0			10C
NC			11C
NC			12C
NC			13C
GND			14C
GND			15C
GND	Preto	0V	16C