



DA.01 – Configuração do Cabo

Código 302.407.006.000

Nome CB-GTI110-ET(COM3)-PLC GII/3 (RS485)

Descrição Cabo GTI110-ET(COM3) – PLC GII/3 RS485


Aplicação Conexão via RS485 entre a COM3 da IHM GTI110-ET(HI) com conector DB9 fêmea e um PLC GII/3 (HI) com conector DB9 fêmea.

Especificação do fio Cabo manga 6 veias sem blindagem

Tamanho padrão 2 metros

Conector A DB9-Macho para conexão com COM3 da IHM GTI110-ET (HI)

Conector B DB9-Macho para conexão com PLC GII/3 (HI)





DA.02 – Tabela de Sinais do Cabo

Código	Nome	Descrição
302.407.006.000	CB-GTI110-ET(COM3)-PLCGII/3 (RS485)	Cabo GTI110-ET(COM3) – PLC GII/3 RS485

Configuração do Cabo

Conector A

No. Do Pino (DB9-Macho)	Sinais Disponíveis (RS485)	Direção	Código de cor (Cabo 6 veias)
1			
2			
3			
4			
5	GND		Marrom
6	DT-	Entrada / Saída	Laranja
7			
8			
9	DT+	Entrada / Saída	Vermelho

Conector B

No. Do Pino (DB9-Macho)	Sinais Disponíveis (RS485)	Direção	Código de cor (Cabo 6 veias)
1			
2			
3			
4	+DT	Entrada / Saída	Vermelho
5	GND		Marrom
6	-DT	Entrada / Saída	Laranja
7			
8			
9			

(*) Verificar se o modelo de PLC HI Tecnologia utilizado possui os sinais RTS / CTS disponíveis.